




HIGH-INDEX 1.74 SPEHERICAL



* C.T = CENTER THICKNESS +1.0mm , -0.5 mm
 * E.T = EDGE THICKNESS ± 0.5 mm
 * TRUE CURVE ± 0.05 (Aspherical Radius Measured by Focovision SR-2)
 * SAG 50 ; measured by CMM (Mitutoyo, Japan) 50mm
 * DIAMETER RANGE 75/70mm +0.2 mm - 0.4 mm



HIGH-INDEX 1.74 ASPEHERICAL

SPH	Base	CYL(-)																											
		6.00	5.75	5.50	5.25	5.00	4.75	4.50	4.25	4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.00			
9.50	10.00K																												
9.00																													
8.75																													
8.50																													
8.25																													
8.00	9.00K																												
7.75																													
7.50																													
7.25																													
7.00																													
6.75	8.00K																												
6.50																													
6.25																													
6.00																													
5.75																													
5.50	7.00K																												
5.25																													
5.00																													
4.75																													
4.50																													
4.25	6.00K																												
4.00																													
3.75																													
3.50																													
3.25																													
3.00	5.00K																												
2.75																													
2.50																													
2.25																													
2.00																													
1.75	4.00K																												
1.50																													
1.25																													
1.00																													
0.75																													
0.50																													
0.25																													
0.00																													
-0.25																													
-0.50																													
-0.75	3.00K																												
-1.00																													
-1.25																													
-1.50																													
-1.75																													
-2.00	2.00K																												
-2.25																													
-2.50																													
-2.75																													
-3.00																													
-3.25	1.00K																												
-3.50																													
-3.75																													
-4.00																													
-4.25																													
-4.50																													
-4.75																													
-5.00																													
-5.25																													
-5.50																													
-6.00	0.50K																												
-6.25																													
-6.50																													
-6.75																													
-7.00																													
-7.25																													
-7.50																													
-7.75																													
-8.00																													
-8.25																													
-8.50																													
-8.75																													
-9.00																													
-9.50																													
-10.00																													
-10.50																													
-11.00																													
-11.50																													
-12.00																													
-12.50																													
-13.00																													
-13.50																													
-14.00																													
-14.50																													
-15.00																													
-15.50																													
-16.00																													
-16.50																													
-17.00																													
-17.50																													
-18.00																													
-18.50																													
-19.00																													
-19.50																													
-20.00																													
-20.50																													
-21.00					</																								